

Klamra wewnętrzna do profili strut ze śrubą



FUNKCJE

Klips w kształcie „U” do mocowania tylnej strony kanału profilu strut do belki

Śruba z łbem sześciokątnym w zestawie

Wymagany montaż w parach

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Szerokość (W)	Średnica wkrętu (Sc)
ZT606HDEG	313270	Stal	Cynkowane ogniowo, Electrogalvaniz ed	28 mm Max	30 mm	10


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
ZT606HDEG	313270	2900N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.

Przy podawaniu grubości półki, uwzględniona jest grubość profilu strut.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

