

Kotwa rozszerzająca o lekką obciążalność



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Idealne do użycia z zaciskami i obejmami odpornymi na działanie ognia

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Głębokość otworu wiercenia	A.	Średnica wiertła (Ø)
SCMND	800071	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	45mm	5 mm Max	6"

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)
SCMND	800071	7.2 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Głębokość otworu reprezentuje jego maksymalną wartość i powinien być dopasowany do grubości przymocowanego produktu.

Maksymalne obciążenie na punkt mocowania w przypadku wielokrotnego użytku w zastosowaniach niekonstrukcyjnych może, w zależności od przepisów krajowych, być niższe niż zatwierdzone obciążenie kotwy. Dopuszczalne obciążenia na punkt mocowania są regulowane dla odpowiednich krajów w ETAG 001, Część 6.

Uwzględniono całkowity współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z ETAG 001 (Y_m i Y_f).

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-09/0313			
Multiple use for non-structural applications			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

