

MTVB Gravity Toggle z gumową podkładką



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet z prętem, nakrętką, podkładką i łącznikiem rozkładającym obciążenie

Pręt gwintowany jest zabezpieczony przed nieumyślnym usunięciem

Zatwierdzone do użycia w stacjonarnych systemach przeciwpożarowych (rury do 2")

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Długość (L)	Średnica wiertła	Obciążenie statyczne	Maksymalne obciążenie statyczne (F)
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Długość (L)	Średnicawiertła	Obciążenie statyczne	Maksymalne obciążenie statyczne (F)
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
MTVB10100	584465	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	VdS G412037
MTVB8200	584456	VdS G412037
MTVB10200	584466	FM Approved, Pipe Hanger Components

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne odzwierciedla maksymalne zalecane obciążenia przy mocowaniu do arkusza trapezoidalnego.

Wartość ostatecznego obciążenia statycznego nie uwzględnia charakterystyki nośności materiałów pomocniczych. Do nośności należy dodać odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

