

Wielofunkcyjny zacisk C



FUNKCJE

Wielofunkcyjna klamra do belek

Użycie z obejmą rury osłonowej/przewodu/rury lub kwadratową podkładką dla wielofunkcyjnej klamry C

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar otworu (HS)	Średnica śruby (Sc)
C20HD	336100	Stal	Ocynkowane ogniowo	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Stal	Ocynkowane ogniowo	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Stal	Ocynkowane ogniowo	17 - 30 mm	14 mm	8


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość śruby (L)	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

