


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Frame Extension Kit



FUNKCJE

Umożliwia tworzenie niestandardowych długości systemu wsporników poprzez szeregowe dołączenie zestawu rozbudowy ramy nVent CADDY Pyramid do systemu wsporników nVent CADDY Pyramid

Zestaw zawiera dwa słupki z podporami, ramę i klamry w celu łatwego mocowania z zestawem systemu wsporników nVent CADDY Pyramid

Rury kwadratowe i poprzeczki zapewniają większą nośność i wytrzymałość na odkształcenia niż standardowe profile strut

W ciągu kilku minut jedna osoba, z jednym narzędziem może je montować i dostosowywać do wielkości i wysokości

Innowacyjne zaciski poprzecznic i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż

Integralna mata piankowa zapewnia łagodne połączenie z wszystkimi rodzajami dachów

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Temperatura	Wysokość (H)	Długość (L)
PEKEF	360493	Stal, Polypropylene, Polyethylene	Ocynkowane ogniowo	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Baza pocztowa (A)	Kwadratowa rura (B)	Zespół belki poprzecznej (C)	Szerokość (W)	Powierzchnia
------------------	----------------	-------------------	---------------------	------------------------------	---------------	--------------

PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²
-------	--------	---------------	----------------	----------------	---------	--------------------

Table 3/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Maksymalne obciążenie statyczne (F)	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:01

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne musi być stabilne i równomiernie rozmieszczone na ramie.

Rozbudowa ramy systemu wsporników nVent CADDY Pyramid musi być stosowana w połączeniu z zestawem systemu wsporników nVent CADDY Pyramid.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

