


nVent CADDY Piramida ST Most Montaż



FUNKCJE

Idealna do podpierania zestawu rur, koryt kablowych oraz urządzeń wentylacyjnych

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	3:01
Temperatura:	-45 to 65 °C
Zakończ:	Ocynkowane ogniowo
Materiał:	Polietylen;Polipropylen;Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Powierzchnia
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB36A	360477	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Powierzchnia
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Obciążenie statyczne
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB36A	360477	4 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zakłada się, że obciążenia statyczne rozkładają się równomiernie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

