

Śruba mocująca pręta nVent CADDY



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do zastosowania w połączeniu z betonem i twardą cegłą

Prefabrykowane zespoły można wygodnie podnosić i zabezpieczać, przy dużej oszczędności czasu i pieniędzy

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	B.	C.	Długość (L)	Średnica wiertła
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Głębokość otworu wiercenia	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

