

Zacisk belki blokującej pręta nVent CADDY



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Prefabrykowane zespoły można wygodnie podnosić i zabezpieczać, przy dużej oszczędności czasu i pieniędzy

Konstrukcja „push-to-install” sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy

Nakrętkę zabezpieczającą można dokręcić palcami i zablokować pręt

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziórów na pręcie gwintowanym

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

SPECYFIKACJE

Materiał: Żeliwo

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)
------------------	----------------	--------------------	------------------------	--------------	-------------	---------------

CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	Obciążenie statyczne ¹ (F1)	Obciążenie statyczne ² (F2)
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odpowiada grubości kołnierza od 3 mm do 5 mm. Obciążenie statyczne 2 odpowiada grubości kołnierza od 6 mm do 10 mm.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

