

Nakrętka kanału blokującego drążka nVent CADDY



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Umożliwia szybkie i uniwersalne mocowanie prętów gwintowanych i osprzętu do standardowych profili strut

Mogą być używane do prefabrykacji zespołów, które można szybko przesunąć na wcześniej zainstalowane pręty gwintowane

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

SPECYFIKACJE

Materiał: Żeliwo

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	B.	C.	D.	Długość (L)
CRLSM10EG	390004	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	B.	C.	D.	Długość (L)
CRLSM8EG	390003	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
CRLSM10EG	390004	3750N
CRLSM8EG	390003	2750N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

