

Zacisk kablowy z pojedynczym ramieniem



Kablowy zacisk dociskowy z jednym ramieniem nVent CADDY jest trwałym, gotowym do montażu zaciskiem metalowym umożliwiającym mocowanie kabli jedną ręką. Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne mocowanie małych wiązek kabli w trudno dostępnych przestrzeniach, na przykład na sufitach lub nad sufitami podwieszanymi. Unikalna konstrukcja kablowego zacisku dociskowego z jednym ramieniem umożliwia połączenie dwóch zacisków w ciągu kilku sekund, co w rezultacie podwaja liczbę kabli możliwych do spięcia w danym miejscu oraz zmniejsza liczbę wymaganych części w magazynie i oszczędza czas pracy monterów. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji ten kablowy zacisk dociskowy jest trwalszą alternatywą dla powszechnie stosowanych rozwiązań z tworzyw sztucznych i stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań obejmujących układy elektryczne i transmisji danych.

FUNKCJE

Rozwiązanie z możliwością łączenia w grupy / „dwa w jednym” – dwa kablowe zaciski dociskowe z jednym ramieniem nVent CADDY można połączyć ręcznie, aby natychmiast podwoić liczbę kabli możliwych do spięcia w danym miejscu

Zgodność z mocowaniem bezpośrednim i tradycyjną metodą kotwienia

Możliwość wielokrotnego użytku w przypadku wypadania gwoździ

Bardziej wytrzymały i trwały od zacisków dociskowych z tworzywa sztucznego

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli

Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd

Niskoprofilowa konstrukcja pozwala na instalacje w trudno dostępnych przestrzeniach

Wykonany w 100% z materiałów nadających się do recyklingu

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Pregalwanizowany

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Średnica 1 (Ø1)
OAB8DF	182068	4.8 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Średnica 1 (Ø1)
OAB8	182067	7.5 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm



Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica 2 (Ø2)	Przepustowość kabla
OAB8DF	182068	5 - 11 mm	8
OAB8	182067	5 - 11 mm	8

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Liczba kabli do zamocowania została określona na podstawie kabla o średnicy 10 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

