

nVent CADDY Szybkość Link Catenary Locking Device



FUNKCJE

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/ pociągnij” umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość ułożenia linki pod kątem 60 stopni pozwala ustawić urządzenie bliżej konstrukcji

Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic


SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)
SLK6C2	196820	Steel, Polypropylene, Stop cynku	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

