

nVent CADDY Speed Link LD urządzenie blokujące



FUNKCJE

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Pasuje tylko do linki systemu nVent CADDY Speed Link 1,5 mm


SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Wysokość (H)	Szerokość (W)
SLJR200	196008	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamek-wersja 1,5 mm, może być używany tylko z linką na szpulę SLC15L1000SP lub SLC15L50MSP oraz z innymi akcesoriami systemu nVent CADDY Speed Link 1,5 mm. Nie używać do innych linek.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

