We connect and protect

nVent CADDY Speed Link Light Pack z uchwytem do paznokci

nVent CADDY Speed Link Light Pack z mocowaniem na gwóźdź zawiera wstępnie przyciętą długość (1m i 2m) linki stalowej o średnicy 1mm przynitowanej do kątownika zaprojektowanego do bezpośredniego mocowania oraz bardzo małego zamka blokującego. Wykonawcy mogą szybko i bezpiecznie przymocować go do betonowego stropu przy użyciu szerokiej gamy gwoździarek, aby podtrzymać oraz zabezpieczyć oprawy i oznakowanie.

FUNKCJE

- Kompletny system zawiera kabel, mechanizm blokujący i wsporniki gwoździarki do betonu
- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	A.	B.
CLP1L1GBSF	196091	Stal, Brass	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm
CLP1L2GBSF	196092	Stal, Brass	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne

CLP1L1GBSF	196091	100N
CLP1L2GBSF	196092	100N

Grubość (T): 6.5 mm
Szerokość (W): 12.5 mm
Wysokość (H): 21 mm
Kąt (a): 60 °

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoździa i betonu użytego przy instalacji.Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie techniczne

Europa
Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa
Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC
Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.