

nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwicą klinową



nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwą rozporową zawiera wstępnie przyciętą długość (1m i 2m) linki stalowej o średnicy 1mm przynitowanej do kotwy rozporowej oraz bardzo małego zamka blokującego. Wykonawcy mogą szybko i bezpiecznie przymocować go do betonowego sufitu, aby podwiesić i zabezpieczyć oprawy i oznakowanie.

FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH & Co. KG

Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Wykończenie: Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	Długość (L)	Wysokość (H)
CLP1L1WA6	196093	Stal, Brass	1 mm	1m	54mm	17 mm
CLP1L2WA6	196094	Stal, Brass	1 mm	2m	54mm	17 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
------------------	----------------	---------------	-------------	---------	----------------------

CLP1L1WA6	196093	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Średnica wiertła: 6mm
Głębokość wierconego otworu: 31mm
Głębokość osadzenia: 25 mm Min

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

