

nVent CADDY Szybkość Link Quad-Toggle z przedłużeniem oczka



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Rozwiązanie zabezpieczające w systemach kontroli dostępu, mocowania projektorów itp.

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej „Y” (YL)
SLD15QT250	196007	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	5:01	1.5 mm	0.25m


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	Obciążenie statyczne
SLD15QT250	196007	39 mm	5 mm	195N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie zawiera zamka blokującego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

