

nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia i innych instalacji

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość regulacji, również po wykonaniu instalacji

SPECYFIKACJE

Średnica liny drucianej:	1.5 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał:	Stal


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość liny stalowej	A.	B.	C.	Obciążenie statyczne
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość liny stalowej	A.	B.	C.	Obciążenie statyczne
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Rozmiar pręta (RS): 6
Długość (L): 7mm
Szerokość (W): 9.2 mm
Wysokość (H): 24.5 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
 Opcja 1 — obsługa klienta
 Opcja 2 — wsparcie
 techniczne

Europa

Niemcy:
 +31 800-0200135
 Francja:
 +33 800 901 793

Europa

Niemcy:
 800 1890272
 Inne kraje:
 +31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

