

nVent CADDY Speed Link SLDM z mechanizmem Toggle



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z mechanizmem Toggle

Możliwość zamocowania w otworach wykonanych w różnego rodzaju konstrukcjach lub urządzeniach

Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość regulacji, również po wykonaniu instalacji

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	A
SLDM615L2T	196044	Stal	Ocynkowane galwanicznie	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B	Obciążenie statyczne
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N




Rozmiar pręta (RS): 6

Długość (L): 7mm

Szerokość (W): 9.2 mm

Wysokość (H): 24.5 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

