

nVent CADDY Speed Link SLK z młotkiem kołnierzowym klips



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z zaciskiem nabijanym na konstrukcję stalową

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

Pasuje do większości belek

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Grubość (T): 12.5 mm

Szerokość (W): 19 mm

Wysokość (H): 55 mm

Kąt (a): 90 ° Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

