

nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym końcem gwintowanym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z gwintowaną końcówką

Do montażu z kotwami lub innymi elementami posiadającymi otwór gwintowany

Łączy się bezpośrednio z gwintowanymi elementami przy łącznikach trapezowych, oprawach oświetleniowych, urządzeniach HVAC, czy oznakowaniu

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Rozmiar pręta (RS)	Długość śruby (L)
SLK15L1SEM6	196564	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	1m	6	25mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Rozmiar pręta (RS)	Długość śruby (L)
SLK15L1SEM8	196565	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
SLK15L1SEM6	196564	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
SLK15L3SEM8	196570	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

