

nVent CADDY Szybkość Link SLK z przełącznikiem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z mechanizmem Toggle

Możliwość zamocowania w otworach wykonanych w różnego rodzaju konstrukcjach lub urządzeniach

Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia

Dostępne również w odmianie Y Toggle

SPECYFIKACJE

Średnica liny drucianej:	1.5 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał:	Stal;Stop cynku;Polipropylen
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość liny stalowej	A.	B.	Obciążenie statyczne
------------------	----------------	-----------------------	----	----	----------------------

SLK15L7T	196525	7m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N


Grubość (T): 12.5 mm

Szerokość (W): 19 mm

Wysokość (H): 55 mm

Kąt (a): 90 ° Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

