

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem Y



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz dwóch końcówek z hakiem

Mocowanie do konstrukcji budynku lub wiszących urządzeń i tras

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

W razie potrzeby konstrukcja systemu pozwala na demontaż linki, w celu konserwacji lub uzupełnienia instalacji

Odmiana z podwójnym hakiem zapewnia większą stabilność instalacji

Dostępne również w pojedynczej wersji z hakiem

SPECYFIKACJE

Średnica liny drucianej:	2 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość liny stalowej	Długość liny stalowej „Y” (YL)	A.	B.
------------------	----------------	----------	-----------------------	--------------------------------	----	----

SLK2YH500L3	196550	Steel, Stop cynku, Polypropylene	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L7	196551	Steel, Stop cynku, Polypropylene	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm
SLK2YH500L2	196549	Steel, Stop cynku, Polypropylene	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Obciążenie statyczne
SLK2YH500L3	196550	6.4 mm	440N
SLK2YH500L7	196551	6.4 mm	440N
SLK2YH500L2	196549	6.4 mm	440N


Grubość (T): 12.5 mm

Szerokość (W): 19 mm

Wysokość (H): 55 mm

Kąt (a): 90 ° Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

