

nVent CADDY Szybkość Link SLK z Y-Toggle



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz dwóch końcówek z mechanizmem Toggle

Możliwość zamocowania w otworach wykonanych w różnego rodzaju konstrukcjach lub urządzeniach

Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia

SPECYFIKACJE

Średnica liny drucianej:	1.5 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość liny stalowej	Długość liny stalowej „Y” (YL)	A.	B.
SLK15Y300L3R 2	196648	Steel, Stop cynku, Polypropylene	3m	0.3m	39 mm	5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość liny stalowej	Długość liny stalowej „Y” (YL)	A.	B.
SLK15Y500L3	196528	Steel, Stop cynku, Polypropylene	3m	0.5m	39 mm	5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
SLK15Y300L3R2	196648	195N
SLK15Y500L3	196528	195N


Grubość (T): 12.5 mm

Szerokość (W): 19 mm

Wysokość (H): 55 mm

Kąt (a): 90 ° Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

