

nVent CADDY Speed Link urządzenie blokujące SLS



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zamek blokujący z pojedynczą tulejką umożliwia szybką prefabrykację z profilami lub wspornikami

Nachodząca nakrętka szybko i bezpiecznie instaluje do profilu strut lub wspornika, aby utrzymać zamek blokujący w pozycji i ułatwić instalację

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

Nachodząca nakrętka prowadzi linkę do zamka blokującego i daje stabilność podpory

Instalacja z otwartą stroną profilu skierowaną w górę lub w dół, aby uzyskać więcej elastyczności

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Rozmiar gwintu (TS)	Wysokość 1 (H1)	Wysokość 2 (H2)
SLS2C50	196739	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2 mm	M8	53mm	43.5mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Rozmiar gwintu (TS)	Wysokość 1 (H1)	Wysokość 2 (H2)
SLS3C50	196740	Steel, Polypropylene, Stop cynku	3 mm	M12	53mm	46.5mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar szczeliny (SS)
SLS2C50	196739	16 mm	4 mm Max	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	196740	20 mm	6 mm Max	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamek blokujący 2 mm pasuje do profili C typu E0 i E0L.

Zamek blokujący 3 mm pasuje do profili C typu E1, E2, E2L, E3, E4, E5, oraz profili Strut typu C perforowany, A perforowany, AS otworowany, CC perforowany, AA perforowany.

Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

