


nVent CADDY Speed Link SLS z gwintowanym końcem gwintowanym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z gwintowaną końcówką

Do montażu z kotwami lub innymi elementami posiadającymi otwór gwintowany

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

SPECYFIKACJE

Średnica liny drucianej:	2 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość liny stalowej	Rozmiar pręta (RS)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
------------------	----------------	----------	-----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

SLS2L2SEM8	196756	Steel, Polypropylene, Stop cynku	2m	8	45mm	270N
SLS2L3SEM8	196757	Steel, Polypropylene, Stop cynku	3m	8	45mm	270N

Rozmiar szczeliny (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Rozmiar otworu (HS): 8 - 10 mm

Szerokość (W): 16 mm

Wysokość 2 (H2): 43.5mm

Wysokość 1 (H1): 53mm

Rozmiar gwintu (TS): M8


Grubość (T): 4 mm Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamek blokujący 2 mm pasuje do profili C typu E0 i E0L.

Całkowite obciążenie na linkę w instalacji wielopoziomowej nie może przekroczyć obciążenia statycznego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

