

nVent CADDY Superfix 243 M8



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zawiera łatwy mechanizm zamykający

Główna śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

SPECYFIKACJE

Kolor:	Czarny
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Temperatura:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
SXE019	400056	Stal, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
SXE023	400057	Stal, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Stal, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Stal, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Stal, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Stal, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Stal, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Stal, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Stal, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

