

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zawiera łatwy mechanizm zamykający

Główna śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

SPECYFIKACJE

Kolor:	Czarny
Wykończenie:	Galwanizowany elektrolitycznie
Temperatura:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
SXD014	400063	Stal, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8, M10	20 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
SXD019	400064	Stal, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
SXD023	400065	Stal, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm
SXD028	400066	Stal, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8, M10	20 mm
SXD035	400067	Stal, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8, M10	20 mm
SXD043	400068	Stal, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm
SXD052	400070	Stal, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8, M10	20 mm
SXD058	589350	Stal, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8, M10	20 mm
SXD061	400071	Stal, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8, M10	20 mm
SXD080	400074	Stal, EPDM-SBR Rubber	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm
SXD091	400075	Stal, EPDM-SBR Rubber	87 - 92 mm	80	M8, M10	20 mm
SXD114	400077	Stal, EPDM-SBR Rubber	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
SXD014	400063	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD019	400064	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD023	400065	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD028	400066	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD035	400067	1.2 mm	5	25mm	1000N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu(L)	Obciążenie statyczne
SXD043	400068	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD052	400070	1.2 mm	5	25mm	1300N
SXD058	589350	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD061	400071	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD080	400074	2 mm	6	35mm	1300N
SXD091	400075	2 mm	6	35mm	1300N
SXD114	400077	2 mm	6	35mm	2200N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

