

UCHWYT do pozycjonowania kanału ściennego nVent CADDY



Zacisk do pozycjonowania przepustów kablowych w ścianie nVent CADDY to intuicyjne, beznarzędziowe i bezśrubowe rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego pozycjonowania przewodów o średnicy od 20 do 25 mm na listwach TSGB. Idealnie nadaje się do instalacji płyt kartonowo-gipsowych przed przybyciem elektryków w celu okablowania skrzynek elektrycznych – powszechnie znanych jako instalacje typu „kij hokejowy”.

FUNKCJE

Szybka, zatrzaskowa konstrukcja

Regulacja na boki do momentu dobrego dopasowania w otworach pilotażowych listwy TSGB nVent CADDY

Otwór po obu stronach do opcjonalnego połączenia śrubowego z listwą TSGB nVent CADDY

Kompatybilny z przewodami sztywnymi i elastycznymi o średnicy 20 i 25 mm


Zmniejszona szerokość umożliwia zastosowanie odstępów między przewodami wynoszących zaledwie 25 mm w miejscach o dużym zagęszczeniu przewodów

Niski poziom dymu i brak halogenów

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Średnica zewnętrzna (OD)
CPC	188220	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	51mm	43 mm	53 mm	20 - 25 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

