

Płyta podstawy z dwoma otworami PBF do rur gwintowanych



FUNKCJE

Dla średnich obciążeń, z dwoma otworami i jedną nakrętka/adapterem

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Gewinde (G)	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.
PBT050L80	587125	1/2"	80mm	30 mm	3 mm	50 mm
PBT050L120	587120	1/2"	120mm	40 mm	4 mm	81 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	C.
PBT050L80	587125	18 mm	9 mm
PBT050L120	587120	18 mm	11 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

