

Płyta podstawy z dwoma otworami PBF do pręta gwintowanego



FUNKCJE

Dla lekkich obciążeń, z dwoma otworami i jedną nakrętką/adapterem

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar pręta (RS)	Długość (L)	Szerokość (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	A.	B.	C.
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

