


Gniazdo kabla tacy kosza drutowego PEMSA



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa instalacja

Umożliwia łatwą regulację kąta wyjścia (od 0 do 90 stopni)

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Wykończenie	Długość (L)	Szerokość 1 (W1)	Szerokość 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Czarny		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Pregalwanizowany	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Certyfikaty
------------------	----------------	-------------	------------------------	------------------------	-------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

