

Wspornik środkowy tacy kosza drutowego PEMSA



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 200 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35 mm	5 mm	6 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)
WBTCTRSPT M10	820420		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm
WBTCTRSPT M10BG	820421	Czarny	59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
WBTCTRSPTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM10	820420	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTRSPTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

