


Szybkozłącze tacy kosza drutowego PEMSA



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

Brak dodatkowego sprzętu

Współpracuje z szeroką gamą rozmiarów i konfiguracji tac

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość 1 (W1)	Szerokość 2 (W2)	Wysokość (H)
WBTQSPL45EG	820720		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm
WBTQSPL45BG	820721	Czarny	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość 1 (W1)	Szerokość 2 (W2)	Wysokość (H)
WBTQSPL5BG	820723	Czarny	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm
WBTQSPL5EG	820722		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica (Ø)
WBTQSPL45EG	820720	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL45BG	820721	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL5BG	820723	5 mm
WBTQSPL5EG	820722	5 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

