


PEMSA Wire Basket Tray Rapide



Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.

Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny Rejiband Rapide

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal węglowa

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.	Waga jednostki
WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.	Waga jednostki
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.	Waga jednostki
WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.	Waga jednostki
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	2.32 kg


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor
WBT100X100QBG	823015	Czarny
WBT100X100QEG	823014	Szary
WBT100X150QBG	823025	Czarny
WBT100X150QEG	823024	Szary
WBT100X200QBG	823035	Czarny
WBT100X200QEG	823034	Szary
WBT100X300QBG	823045	Czarny
WBT100X300QEG	823044	Szary
WBT100X400QBG	823055	Czarny

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor
WBT100X400QEG	823054	Szary
WBT100X450QBG	823085	Czarny
WBT100X450QEG	823084	Szary
WBT100X500QBG	823065	Czarny
WBT100X500QEG	823064	Szary
WBT100X600QBG	823075	Czarny
WBT100X600QEG	823074	Szary
WBT60X100QBG	820015	Czarny
WBT60X100QEG	820014	Szary
WBT60X150QBG	820025	Czarny
WBT60X150QEG	820024	Szary
WBT60X200QBG	820035	Czarny
WBT60X200QEG	820034	Szary
WBT60X300QBG	820045	Czarny
WBT60X300QEG	820044	Szary
WBT60X400QBG	820055	Czarny
WBT60X400QEG	820054	Szary
WBT60X450QBG	820085	Czarny

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor
WBT60X450QEG	820084	Szary
WBT60X500QBG	820065	Czarny
WBT60X500QEG	820064	Szary
WBT60X600QBG	820079	Czarny
WBT60X600QEG	820078	Szary
WBT60X60QBG	820005	Czarny

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

