

Wspornik półki kosza drutowego PEMSA



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Idealne do instalacji o większym obciążeniu

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Galwanizowany elektrolitycznie


Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

