

PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zwiększona wytrzymałość mechanicznego połączenia

Współpracuje z szeroką gamą rozmiarów i konfiguracji tac

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

SPECYFIKACJE


Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Rozmiar szczeliny (SS)
WBTSPBAR30 OEG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm
WBTSPBAR30 OBG	820703	Czarny	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

