

# Gumowy profil dla kanału C.



## FUNKCJE

Profil izolacyjny EPDM zapobiegający styczności podporą i kanałem wentylacyjnym

Do użytku z profilami C

Można stosować maksymalnie z prętami gwintowanymi M10


## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał      | Temperatura   | Typ kanału                   | Długość (L) | Wysokość (H) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------|
| ISOE01           | 400914         | Guma EPDM-SBR | -50 to 110 °C | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 30m         | 6 mm         |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Szerokość (W) | Rozmiar otworu (HS) |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|
| ISOE01           | 400914         | 31 mm         | 8.5 mm              |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

