

Podkładka siedłowa



FUNKCJE

Podkładka obejmująca w kształcie „U”

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar otworu (HS)	Grubość (T)	A.
PLN13HD	589949	Stal	Ocynkowane ogniowo	13 mm	3 mm	42 mm
PLN10	589930	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10.5 mm	3 mm	42 mm
PLN13	589940	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	13 mm	3 mm	42 mm
PLN8	589925	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8.4 mm	3 mm	42 mm
PLN11S6	589928	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		11 mm	3 mm	42 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.
PLN13HD	589949	30 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.
PLN10	589930	30 mm
PLN13	589940	30 mm
PLN8	589925	30 mm
PLN11S6	589928	50 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

