

Nakrętka serii SN



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Możliwość założenia nakrętki z boku na gwintowany pręt

Ogranicza konieczność gwintowania w porównaniu ze standardowymi nakrętkami i podkładkami

Doskonały wybór w przypadku projektów modernizacyjnych, takich jak instalacje trapezowe, w których demontaż układu wsporników nie jest pożądany

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

Nawet 50% oszczędność czasu podczas instalacji

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie


Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	Szerokość sześciokątna (W)	Obciążenie statyczne
SNM6	390005	6	14mm	16 mm	1650N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta(RS)	Wysokość (H)	Szerokość sześciokątna (W)	Obciążenie statyczne
SNM10	390007	10	19mm	19 mm	6000N
SNM8	390006	8	19mm	19 mm	4500N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

