

Kolanko płaskie drabinki kablowej Speedway, 90°



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Umożliwia zmianę kąta naroża o 90° w kierunku koryta kablowego

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

SPECYFIKACJE


Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Kąt (a)	A	B	C
CL110X900FE9 OHD	840250	900 mm	90 °	1295 mm	1295 mm	80 mm
CL110X600FE9 OHD	840230	600 mm	90 °	995 mm	995 mm	80 mm
CL110X750FE9 OHD	840240	750 mm	90 °	1145 mm	1145 mm	80 mm
CL110X450FE9 OHD	840220	450 mm	90 °	845 mm	845 mm	80 mm
CL110X150FE9 OHD	840200	150 mm	90 °	545 mm	545 mm	80 mm
CL110X300FE9 OHD	840210	300 mm	90 °	695 mm	695 mm	80 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

