

Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Umożliwia zmianę wysokości koryta kablowego zewnętrznego pod kątem 45°

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

SPECYFIKACJE


Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Kąt (a)	A	B	C
CL110X750R4 5HD	840440	750 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X150R4 5HD	840400	150 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X600R4 5HD	840430	600 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X450R4 5HD	840420	450 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X900R4 5HD	840450	900 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X300R4 5HD	840410	300 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

