

# Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Umożliwia zmianę wysokości koryta kablowego zewnętrznego pod kątem 90°

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprężający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

## SPECYFIKACJE

**Wykończenie:** Cynkowane ogniowo


**Materiał:** Stal

Table 1/2

| Numer katalogowy    | Numer artykułu | Szerokość (W) | Kąt (a) | A      | B      | C      |
|---------------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|--------|
| CL110X900OR9<br>OHD | 840650         | 900 mm        | 90 °    | 410 mm | 410 mm | 580 mm |
| CL110X750OR9<br>OHD | 840640         | 750 mm        | 90 °    | 410 mm | 410 mm | 580 mm |
| CL110X600OR9<br>OHD | 840630         | 600 mm        | 90 °    | 410 mm | 410 mm | 580 mm |
| CL110X450OR9<br>OHD | 840620         | 450 mm        | 90 °    | 410 mm | 410 mm | 580 mm |
| CL110X150OR9<br>OHD | 840600         | 150 mm        | 90 °    | 410 mm | 410 mm | 580 mm |
| CL110X300OR9<br>OHD | 840610         | 300 mm        | 90 °    | 410 mm | 410 mm | 580 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | D     |
|------------------|----------------|-------|
| CL110X900OR90HD  | 840650         | 80 mm |
| CL110X750OR90HD  | 840640         | 80 mm |
| CL110X600OR90HD  | 840630         | 80 mm |
| CL110X450OR90HD  | 840620         | 80 mm |
| CL110X150OR90HD  | 840600         | 80 mm |
| CL110X300OR90HD  | 840610         | 80 mm |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

