

Klips do profili strut



FUNKCJE

Klamra mocująca otwartą stronę profilu strut do belki

Nadaje się do stosowania z wszystkimi profilami strut

Wymagany montaż w parach

Łącznik konstrukcyjny do belek podpierający profile nVent CADDY Eristrut

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)
ZTA605	388080	Stal	Cynkowane ogniowo	16 mm Max	13 mm	49mm
ZT605HD	313260	Stal	Cynkowane ogniowo	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605S6	387190	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Szerokość (W)	Obciążenie statyczne	Wkręt w zestawie
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	Nie

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Szerokość (W)	Obciążenie statyczne	Wkręt w zestawie
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Tak
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenia bazują na instalacji z użyciem osprzętu M12 oraz profili strut typu A.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

