

Nakrętka siłownika bez sprężyny



FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eistrut

SPECYFIKACJE



Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Grubość (T)	Moment obrotowy (TQ)
NUTM6EG	314995	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Stal	Ocynkowane ogniowo	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Stal	Ocynkowane ogniowo	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Grubość (T)	Moment obrotowy (TQ)
NUTM10EG	315025	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Stal	Ocynkowane ogniowo	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Stal	Ocynkowane ogniowo	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Stal	Ocynkowane ogniowo	16	11.7 mm	125 N·m

Wytrzymałość na wyrywanie				
Numer części	Typ kanału	Grubość kanału		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

