

TDHM Trapezoidalny wieszak pokładowy z nakrętką gwintowaną



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy montaż

Użyć narzędzia do perforacji TDHP do wybicia otworu w poszyciu

SPECYFIKACJE

Zakończ: nVent CADDY Armour

Materiał: Sprężyna stalowa


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Rozmiar otworu 3 (HS3)	D.
TDHM10	179950	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM8	179940	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Rozmiar otworu 3 (HS3)	D.
TDHM6	179930	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Grubość sufitu	Obciążenie statyczne F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

