


# Wspornik TSGB



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Może przymocować wiele puszek

Nacięty i oznaczony w celu ułatwienia identyfikacji i zginania

Ulepszona konstrukcja z wytłoczoną miarką (w calach) oraz otwory prowadzące, przyspieszają precyzyjny montaż puszek, rury osłonowej pomiędzy profilami

Otwory prowadzące umożliwiają łatwe przymocowanie puszek za pomocą śrubokręta

Do montażu potrzebna jest tylko wkrętarka

Można montować na powierzchni lub po wewnętrznej stronie profilu

Możliwość dostosowania do niestandardowego rozstawu profili

Zaczep blokujący chroni przed przypadkowym demontażem

Unikatowa, jednoczęściowa, rozłączana konstrukcja

## SPECYFIKACJE

**Wykończenie:** Wstępnie galwanizowane

**Materiał:** Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozstaw słupków	Głębokość skrzynki
TSGB16	187190	280 - 458 mm	38mm, 54mm
TSGB1624	187199	400 - 635 mm	38mm, 54mm, 63.5mm
TSGB24	187191	432 - 660 mm	38mm, 54mm, 63.5mm

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

