

Montaż gwintu wieszaka pręta ze wspornikiem kątowym



FUNKCJE

Podwiesza pręty gwintowane do poziomych konstrukcji, takich jak: belki z drewna klejonego lub betonu, legary, sufity

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Typ otworu 1	Rozmiar otworu 2 (HS2)
M6TIB	174850	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour, Pregalwanizowany	7 mm	Gładka	6 mm
M8TIB	174940	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour, Pregalwanizowany	7 mm	Gładka	8 mm
M10TIB	175030	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour, Pregalwanizowany	7 mm	Gładka	10 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ otworu 2	Obciążenie statyczne
M6TIB	174850	Gwintowane	700N


Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ otworu 2	Obciążenie statyczne
M8TIB	174940	Gwintowane	700N
M10TIB	175030	Gwintowane	700N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenia dotyczą wyłącznie łączników nVent CADDY.

Metoda przymocowywania do konstrukcji musi być poddana oddzielnej ocenie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

