

Gwintowany pierścień mocujący



FUNKCJE

Można łączyć zawiesia oczkowe z innymi łącznikami nVent CADDY, aby mocować kable, przewody do kształtowników stalowych, płatwi, poziomych drutów, rusztów T, itp.

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica	Średnica wkrętu	Typ wkrętu	Długość wkrętu	Ostateczne obciążenie statyczne
PTB6	172921	12 mm	6	Metalowy	32mm	220N
PTB8	172922	16 mm	8	Metalowy	32mm	220N
GR50	172920	50 mm	6	Metalowy	18mm	220N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

awiesia oczkowe nie są zalecane dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych. Patrz seria nVent CADDY Cat HP.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

