


Wspornik narożny z trzema otworami



FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	A.	B.	Wkręt w zestawie
ZE107	313070	Stal	Ocynkowane ogniowo	85 mm	85 mm	Tak
ZE107S6	387572	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		85 mm	85 mm	Nie
ZE107	387570	Stal	Ocynkowane ogniowo	85 mm	85 mm	Nie
ZE107EG	387571	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	87.5 mm	87.5 mm	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
ZE107	313070	10 mm	25mm
ZE107S6	387572		

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
ZEA107	387570		
ZEA107EG	387571		

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.