

Śruba U



FUNKCJE

Komplet z 4 nakrętkami

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)
UB4N23M6S6	599485	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6
UB4N027M8S6	597615	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6EG	599405	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	30 mm	20	M6
UB4N30M6S6	599490	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8EG	599410	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	36 mm	25	M8
UB4N36M8S6	599495	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)
UB4N042M8	599150	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6
UB4N46M6EG	599415	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	42 mm	32	M8
UB4N049M8	599160	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	49 mm	40	M8
UB4N049M8S6	597645	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8S6	599520	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8
UB4N64M8EG	599425	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	60 mm	50	M8
UB4N076M8S6	597665	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		76 mm	65	M8
UB4N74M8EG	599430	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8
UB4N090M10	599190	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	90 mm	80	M10
UB4N090M8S6	599357	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		90 mm	80	M8
UB4N94M10EG	599440	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	94 mm	80	M10

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)
UB4N94M10S6	599530	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10
UB4N114M10	599200	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		114 mm	100	M8
UB4N118M10EG	599445	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	118 mm	100	M10
UB4N118M10S6	599535	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10
UB4N140M8	599337	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	140 mm	125	M8
UB4N140M8S6	599350	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		140 mm	125	M8
UB4N146M12EG	599450	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	146 mm	125	M12
UB4N146M12S6	599540	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12
UB4N160M8	599338	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	160 mm		M8
UB4N160M8S6	599351	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8
UB4N168M12EG	599455	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12
UB4N168M14	599240	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	168 mm	150	M14

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)
UB4N168M8S6	599352	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	172 mm	150	M16
UB4N172M16S6	599550	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16
UB4N219M10S6	599354	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10
UB4N219M16	599250	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	219 mm	200	M16
UB4N224M12S6	599555	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12
UB4N224M16EG	599470	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	224 mm	200	M16
UB4N273M16	599260	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	273 mm	250	M16
UB4N278M16EG	599475	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	323 mm	300	M10
UB4N329M16EG	599480	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	345 mm	300	M16
UB4N329M16S6	599565	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)
------------------	----------------	--------------

UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm

UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N090M8S6	599357	125 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm

UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N219M10S6	599354	286 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

