


# Uniklip Variable Riser



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Szybkie i łatwe przejście na trasę pionową

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny UNIKLIP, który instaluje się do trzech razy szybciej

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Nie jest wymagane żadne cięcie ani modyfikacja w terenie; wystarczy wpuścić i kontynuować instalację koryta kablowego

Eliminuje problemy związane z bezpieczeństwem podczas cięcia w terenie

Beznarzędziowe, zintegrowane złącza w systemie Uniklip

## SPECYFIKACJE

**Zakończ:** Pregalwanizowany

**Materiał:** Stal

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Szerokość (W) | Wysokość (H) | Kąt (a) | A. | B. |
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------|----|----|
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------|----|----|


|               |        |        |        |          |        |       |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|
| PCT50X050VR90 | 850200 | 50 mm  | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X075VR90 | 850210 | 75 mm  | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X100VR90 | 850220 | 100 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X150VR90 | 850230 | 150 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X225VR90 | 850240 | 225 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X300VR90 | 850250 | 300 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X450VR90 | 850260 | 450 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X500VR90 | 850270 | 500 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |
| PCT50X600VR90 | 850280 | 600 mm | 437 mm | 90 ° Max | 296 mm | 49 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | C.    |
|------------------|----------------|-------|
| PCT50X050VR90    | 850200         | 91 mm |
| PCT50X075VR90    | 850210         | 91 mm |
| PCT50X100VR90    | 850220         | 91 mm |
| PCT50X150VR90    | 850230         | 91 mm |
| PCT50X225VR90    | 850240         | 91 mm |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | C.    |
|------------------|----------------|-------|
| PCT50X300VR90    | 850250         | 91 mm |
| PCT50X450VR90    | 850260         | 91 mm |
| PCT50X500VR90    | 850270         | 91 mm |
| PCT50X600VR90    | 850280         | 91 mm |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

